

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

FANUC

Erleben Sie die kompakten Hochleistungsroboter


FANUC SCARA Serie



3 KG / 6 KG / 12 KG / 20 KG
TRAGLAST



360° ARBEITSRAUM






INTEGRIERTE
LEISTUNGEN

FÜR WEITERE INFORMATIONEN
BESUCHEN SIE:
[FANUC.EU/SCARA](https://www.fanuc.eu/scara)



OPTIMIEREN SIE IHRE LEISTUNG MIT FANUC SCARAS

SPEZIFIKATIONEN							
Typ	SR-3iA	SR-3iA/H	SR-3iA/U	SR-6iA	SR-6iA/H	SR-12iA	SR-20iA
Traglast (kg)	3	3	3	6	6	12	20
Horizontale Reichweite (mm)	400	400	350	650	650	900	1100
Vertikale Reichweite (mm)	200	200	140	210	210	450	450
Achsen	4	3	4	4	3	4	4
Max. Druckkraft (N)	150	150	150	200	200	250	250
Installation	Bodenmontage	Bodenmontage	Deckenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage	Bodenmontage
Optionen						weiße Epoxidlackierung IP65 Option (Reinraumklasse ISO5)	weiße Epoxidlackierung IP65 Option (Reinraumklasse ISO5)

GESCHWINDIGKEIT TRIFFT PRÄZISION - IDEAL GEEIGNET FÜR EINE REIHE VON ANWENDUNGEN



FANUC SCARA Roboter eignen sich ideal für die Montage, Bestückung, Inspektion und Verpackung.



Merkmale wie die Schutzart IP65, korrosionsbeständige Bolzen und Faltenbalgabdeckungen machen die SR-12iA und SR-20iA Umweltoptionen ideal für sekundäre Lebensmittelanwendungen.



Die FANUC SCARA-Roboter-Produktreihe verfügt über eine ultrakompakte Steuerung und eine intuitive webbasierte Programmierplattform für die ultimative Kombination aus Vielseitigkeit und Platzersparnis.

R-30iB Compact Plus Steuergerät

- Globale Steuerung mit CE/NRTL-Konformität
- Einfache Einrichtung, einfacher Zugang und leichtes, kompaktes Design
- Intelligente Funktionen wie *iRVision*, *iRPickTool*, Förderbandverfolgung und mehr sind als integrierte Option erhältlich

*iR*Programmer-Software

- Schnittstelle für Roboter-Setup, Roboter-Jogging und einfaches Teachen und Programmierung
- Plattformunabhängig: schnelle browserbasierte Programmierung über Tablet oder PC (z.B. Chrome, Safari, etc.)