

M-20iB/35S





Charge admissible
au poignet: **35 kg**



Rayon:
1445 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)							Vitesse de mouvement(°/s)							J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	E1	J1	J2	J3	J4	J5	J6	E1			
6	± 0.02*	205	340 (360)	240	301,5	400	260	540	-	205	205	260	415	415	880	-	51 / 2.2	51 / 2.2	31 / 1.2

Enveloppe de travail



Robot

M-20iB/35S

Empreinte au sol [mm]	383 x 343
Fixation au sol	•
Fixation à l'envers	•
Fixation au mur ou en angle	•



Contrôleur

R-30iB Plus

Armoire Open Air	-
Armoire Mate	-
Armoire Taille A	•
Armoire Taille B	o
iPendant Touch	•

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	1

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	8/2
Alimentation d'air intégrée	1

Environnement

Niveau sonore [dB]	< 73.2
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP67
Poignet et bras J3 standard / en option	IP67

• Standard o Sur demande - Non disponible () avec option matériel ou logiciel *Basé sur ISO9283