


Nedostižná všestrannost

Nový ROBODRILL α -D28LiB5ADV Plus Y500



VELMI RYCHLÁ
VÝMĚNA
NÁSTROJŮ ZA
0,7 SEKUNDY




PRODLOUŽENÝ
POJEZD OSY Y NA
500 MM



ZVÝŠENÁ KAPACITA
ZÁSOBNÍKU PRO
28 NÁSTROJŮ
(MAXIMÁLNÍ
HMOTNOST 46 KG)



ZVÝŠENÍ
RYCHLOPOSUVU
A AKCELERACE OSY Z



ZVĚTŠENÁ VELIKOST
STOLU 850 X 500 MM



Navrženo pro maximální výkon

- Navrženo pro širší rozsah obráběcích úloh zahrnujících velké obrobky, jako jsou EV díly
- Maximální flexibilita daná prodlouženým pojezdem osy Y (500 mm) a zvětšenou velikostí stolu
- Zkrácení doby cyklu vrtání a závitování díky větší akceleraci osy Z (2,2 G) a rychlosti posuvu (60 m/min)
- Vhodný pro ještě širší rozsah aplikací díky zvýšené kapacitě zásobníků pro 28 nástrojů při zachování superrychlé doby výměny nástrojů
- Ergonomicky navržený pracovní prostor
- Optimální řízení zrychlení a zpomalení pro zvýšení efektivity

WWW.FANUC.CZ