

# M-710iC/12L (Bras long)




Charge admissible  
au poignet: **12 kg**



Rayon:  
**3123 mm**

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm <sup>2</sup> )	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm <sup>2</sup> )	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm <sup>2</sup> )
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.09*	540	360	225	434	400	380	720	180	180	180	400	430	630	22.0/0.65	22.0/0.65	9.8/0.17

## Enveloppe de travail



### Robot

**M-710iC/12L**

Empreinte au sol [mm]	535 x 550
Fixation au sol	●
Fixation à l'envers	●
Fixation au mur ou en angle	●



### Contrôleur

**R-30iB Plus**

Armoire Open Air	-
Armoire Mate	○
Armoire Taille A	●
Armoire Taille B	○
iPendant Touch	●

### Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	2.5

### Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	8/8
Alimentation d'air intégrée	1

### Environnement

Niveau sonore [dB]	71.3
Température ambiante [° C]	0-45

### Protection

Indice de protection / en option	IP54/IP67
Poignet et bras J3 standard / en option	IP67

● Standard    ○ Sur demande    - Non disponible    ( ) avec option matériel ou logiciel

\*Basé sur ISO9283